

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste mikroabrasiv, SiC, korn 320, Børste-Ø
D1×besætningsbredde L1: 70X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574450 70X10
GTIN	4017359139431
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibenylonbørster med siliciumcarbid, indpresset i stålenhed; **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Tør- og vådfinslibning af alu, stål, INOX og kunststoffer. Maks. anvendelsestemperatur 80 °C.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet omdrejningstal	4000 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	70 mm
Besætningslængde H ₁	20 mm
Korn	320
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Skaft-Ø D _s	6 mm

Slibemiddelforkortelse

SiC

Produkttype

Renseskive