

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste Ståltråd, messingbelagt 0,25 mm, Børste-Ø
D1×besætningsbredde L1: 50X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574300 50X10
GTIN	4017359014622
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.
Den kraftige ståltråd er belagt med et tyndt lag messing.

Anvendelse:

I håndlibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børste-effekten.
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Børstetykkelse	0,25 mm
Børste-Ø D ₁	50 mm
Besætningslængde H ₁	12 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Besætningsbredde L ₁	10 mm

Skaft-Ø D _s	6 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd, messingbelagt
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive