



## Fræsestiftsæt 8 dele, Z stål – grov, HM



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

547120

GTIN

Artikelklasse

52D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredegtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Sæt med udvalgte fræsestifter i de mest gængse former og mål. Skaft-Ø 6 mm.

#### Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af **stål og stålgoods**.

#### Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 540740 str. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

### Teknisk beskrivelse

Fortanding kort betegnelse

Z stål

Fortanding, finhedsgrad

grov

Skæremateriale

HM

Skaft-Ø

6 mm

Antal fræsestifter	8
Produkttype	Fræsestift

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	egnet		