

Garant**CCGW 120408, BU7220, Skærkantudførelse: G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265424 G
GTIN	4045197895578
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Udførelse:**

2 skærs-bestykning.

Hjørneradius: 0,8 mm

Type: BU7220

Skæredybde a_p : 0,03 - 0,12 mmTilspænding f : 0,04 - 0,12 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 160 m/min

Skærkantudførelse: G

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,04 - 0,12 mm/o
Skæredybde a_p	0,03 - 0,12 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	BU7220
Skæremateriale	CBN

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 160 m/min
Skærkantudførelse	G
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGW 120408
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	BU7220
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
tør	egnet		