

Garant**DCGW 11T308, BU7220, Skærkantudførelse: G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265442 G
GTIN	4045197895639
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Udførelse:**

2 skærs-bestykning.

Type: BU7220

Skærkantudførelse: G

Skæredybde a_p : 0,03 - 0,12 mmTilspænding f : 0,04 - 0,12 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 160 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	BU7220
Skæremateriale	CBN
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 160 m/min

Tilspænding f	0,04 - 0,12 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a _p	0,03 - 0,12 mm
Skærkantudførelse	G
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGW 11T308
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	BU7220
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
tør	egnet		