

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kopbørste Skiftende snoning, ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×gevind M:
65XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	572105 65XM14
GTIN	4017359380109
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Glat tråd, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Skiftende snoning (højre / venstre) til højere aggressivitet ved krævende børsteopgaver. Meget velegnet til anvendelse i hjørner og på kanter med rolig gang.

Anvendelse:

Specielt til montering på vinkelslibere.
Med **indvendigt gevind M14.**

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	65 mm
Børstetykkelse	0,5 mm
Sikkerhedsstøttering	nej
Besætningslængde H ₁	20 mm

Gevind M	M14
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	Skiftende snoning
Produkttype	Kopbørste