

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste Ståltråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:  
40X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

574100 40X10

GTIN

4017359007082

Artikelklasse

57L

**Beskrivelse****Udførelse:**Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.****Anvendelse:**

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

**Teknisk beskrivelse**Besætningslængde H<sub>1</sub>

9 mm

Børste-Ø D<sub>1</sub>

40 mm

Børstetykkelse

0,2 mm

maks. omdrejningstal

18000 min<sup>-1</sup>Besætningsbredde L<sub>1</sub>

10 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>

6 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive