



Diamant-afretter med MK0-holder, Diamantvægt: 2,4kt



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	599710 2,4
GTIN	9003172494593
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse

Udførelse:

Standard-slibeskiveafretter til alle maskiner med egnet holder. Afretterne er dimensioneret som **envejs**-afrettere, der skal udskiftes helt, når slidgrænsen er nået. (Genmontering er ikke muligt). Med nøgleflade til nem afmontering. Envejs-**flerkorns**-afretter med flere enkeltdiamanter.

Anvendelse:

Til præcis afretning og efterslibning af slibeskiver til (gen-)fremstilling af en defineret slibeværktøjstilstand (rund- og planløb, slibeskiveprofil, overfladestruktur, slibning). Sørg for tilstrækkelig kølesmøring ved enkelt emnefremstilling eller lille seriefremstilling. Kort opspænding (fri længde < 2xD) forebygger svingningsproblemer. Til **lige** slibestensprofiler til fladslibning og ekstern rundslibning.

Teknisk beskrivelse

Afrettertype	flerkorn
Samlet længde L	42 mm
Diamantvægt	2,4 kt
Til slibeskivemål	maks. Ø500 mm
Hoved-Ø D ₂	14 mm
Slibemiddelforkortelse	D
Produkttype	Håndafrettere

