

**Garant****VBGW 110304, BU7220, Skærkantudførelse: G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265460 G
GTIN	4045197895691
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Udførelse:**

2 skærs-bestykning.

Type: BU7220

Skærkantudførelse: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mm

Tilspænding f: 0,04 - 0,12 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 160 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
Type	BU7220
Skærkantudførelse	G
Skæredybde $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 160 m/min

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,04 - 0,12 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBGW 110304
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	BU7220
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
tør	egnet		