


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste Ståltråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:  
50X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574100 50X15
GTIN	4017359013557
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Anvendelse:**

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

**Teknisk beskrivelse**

Børstetykkelse	0,2 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	12 mm
maks. omdrejningstal	15000 min <sup>-1</sup>
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	15 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive