

Garant**CCGW 060204, BU7220, Skærkantudførelse: G****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 265406 G |
| GTIN | 4045197895516 |
| Artikelklasse | 21H |

Beskrivelse**Udførelse:**

2 skærs-bestykning.

Hjørneradius: 0,4 mm

Type: BU7220

Skæredybde a_p : 0,03 - 0,12 mmTilspænding f : 0,04 - 0,12 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 160 m/min

Skærkantudførelse: G

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|----------------|
| Skærkantudførelse | G |
| Skæremateriale | CBN |
| Skæredybde a_p | 0,03 - 0,12 mm |
| Skærebetingelse | meget afbrudt |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 160 m/min |
| Type | BU7220 |
| Tilspænding f | 0,04 - 0,12 mm/o |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCGW 060204 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Produktnavnsegenskab | BU7220 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|---------------|-----------|-------|----------|
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| kontinuerlig | egnet | | |
| uregelmæssig | egnet | | |
| afbrudt | egnet | | |
| tør | egnet | | |