



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Wienerstige, aluminium, med trin i begge sider, Antal vanger: 2X10**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	966053 2X10
GTIN	4031405330207
Artikelklasse	98G

Beskrivelse**Udførelse:**

Vanger af rektangulært rør, riflede firkantsprosser 30×30 mm, solidt bertlet sammen med vangerne, konisk vangeføring til sikker opstilling. Øverste vangeender med endekapper. Skridsikker nivello® stigesko. Står meget stabilt og sikret mod spredning med 2 meget stærke perlonremme, transportsikringslasker. Forzinkede stålhængsler med forskruring.

Norm:**DIN EN 131.****Teknisk beskrivelse**

Vægt	13,3 kg
Nederste udvendig bredde	0,65 m
Trin, udførelse	Sprosse
Tilgængelighed	Dobbeltsidet
Sprosse-/trindybde	30 mm
Arbejdshøjde ca.	3,3 m

Stigelængde	2,95 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Trappestige