



Batteridrevet rundsav, Type: M18FMCS



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078207 M18FMCS
GTIN	4002395289288
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Integreret holder til nøglen til indvendig sekskant.

Handy og effektiv 18 V / 5,0 Ah batteri-metalrundsav til skæring af rør, profiler, gevindstænger og kabelkanaler.

- **Børsteløs POWERSTATE™ motor til hurtigere skærehastigheder.**
- **REDLINK PLUS™-elektronik med digital overbelastnings sikring, der giver højere ydelse.**
- **Metalkrog til enkel og sikker ophængning af apparatet.**
- **Koldt, grat- og gnistfrit snit.**
- **Indstilling af skæredybden uden brug af værktøj, til snit fra 1 til 57 mm.**

Leveringsomfang:

Inklusive lader, indvendig sekskantnøgle, HM-savklinge med 34 tænder og kuffert (HD-boks).

Bemærk:

Passende reservebatterier og startersæt finder du under nr. 073814 og nr. 073839. Passende rundsavsklinge findes fra nr. 078212 str. 150X20T34.

Teknisk beskrivelse

Savklinge-Ø	150 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V

Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Batterispænding	18 V
Maks. skæredybde 90°	57 mm
maks. omdrejningstal	3900 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Vægt	2,8 kg
Akku-kapacitet	5 Ah
Savklinge-borings-Ø	20 mm
Producentbetegnelse	M18FMCS-502X
Udførelse	Rundsav
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Sav

Tilbehør

Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C