

**Garant****Hydraulisk målestativ (med magnetfod), Udladning: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	440600 300
GTIN	4045197889805
Artikelklasse	41D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stativ inklusive magnetfod med **ergonomisk drejekontakt**. Højeffektiv ferritmagnet med slebne anlægsflader på bagsiden og sleben prismeunderside til påsætning også på aksler og cylindriske emner. **Gribevenlig kunststofindkapsling** af magnetfoden med øget slagbeskyttelse og termisk isolering.

**Hydraulisk målestativ med central opspænding.** Alle led klemmes stive med den centrale drejeknap. Oliehydraulik sikret mod olietab ved hjælp af dobbelte tætninger. Klemmekraften kan reguleres trinløst. **Stort og gummieret håndhjul** (Ø 54 mm) til let spænding og løsning af klemningen. Ledarme kan drejes 360° og svinges 180° på måleursholderen. Måleure med skaft-Ø 6 og 8 mm eller prisme.

**Leveringsomfang:**

Ledarm nr. 440610 300 og magnetfod nr. 440620 1.

**Bemærk:**

Hydrauliske målestativer kan klare høje temperaturudsving ved løsnet fastgørelse. I den forbindelse har olien brug for en vis tid til at tilpasse temperaturen. I fastgjort tilstand er en temperaturforskel på maks. 15 °C mulig uden tryksvingninger. Disse kan medføre beskadigelser på stativet eller de fastgjorte genstande.

**Teknisk beskrivelse**

Retning på tilslutningsgevind	i siden
Magnetstyrke	1000 N
Tilslutningsgevind	M8
Magnetfod, højde	58 mm
Magnetfod, bredde	56 mm
Udladning	300 mm
Magnetfod, længde	75 mm
Produkttype	Målestativ

## Tilbehør

Magnetfod Type 1	440620 1
Reservehåndhjul Type A	440626 A
Hydraulisk ledarm (uden magnetfod) Udladning 300 mm	440610 300
Reservestempel Type 4	440830 4
Stjernegreb Type 4	440850 4
Spændeskruer M3 til måleursholdere	440858
Stilleskruer M4x0,35 til måleursholdere	440859
Holder til måleur	440860
Isoleringsring-sæt Type 1	440855 1