



Momentforøger i stålkuvert, Maks. udgangskapacitet: 5000Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659975 5000
GTIN	4018754186822
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Mekanisk, håndbetjent momentforøger til kontrolleret skruetilspænding. Forøger og støtter i førsteklasses stål. Med overbelastningssikring til beskyttelse af udvekslingen. **Indgangsdrev** med indvendig firkant til drivværktøj via skralde, T-greb, momentnøgle. Betjeningen af momentnøglen er praktisk, så den maksimale belastning af udstyret og tilspændingsmomentet for skruen kan kontrolleres. **Udgangsdrev** med udvendig firkant til fastgørelse af toppe (anvend primært maskinskruestik som følge af det høje moment).

Præcise planetgear garanterer en præcis momentoverførsel med en nøjagtighed på lang sigt på $\pm 5\%$. Leveres i stålkuvert.

Fordel:

Momentforøger muliggør overførsel af høje momenter ved korte momentarme.

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1.1/2 tommer
Anbefalet momentnøgle/tilspændingsområde	400 Nm
Vægt	10,4 kg
Ø D	120 mm
Returspærring	ja
Antal støtteanordninger (reaktionsplader)	1
Overbelastningssikring	ja

Momentudveksling/ effektiv kraftforstærkning	1:17
Drivfirkant	3/4 tommer
Maks. udgangskapacitet	5000 Nm
Maks. indgangskapacitet	294 Nm
Gearudveksling	20:1
Længde L	400 mm
Højde H	180 mm
Måleværktøj	Mekanisk
Målenøjagtighed	5 %
Serie	MULTIPOWER MP300
Produkttype	Momentnøgle