

**Garant****Præcisionshøjderidser med lup, Ridsehøjde: 600mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

443450 600

GTIN

4045197889911

Artikelklasse

41F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabil fod med slebet standflade og smudsnoter. Ergonomisk, komfortabel kunststofkappe med Santoprene®-overflade. Parallaxefri aflæsning med fin kontrastrig skalering. **Ekstra lup til optimal aflæsning.** Alle aflæsningsdele er blændingsfrit matforkromet. Inkl. finindstilling og låseskrue. Flad, hårdmetalbestykket opmærkningsnål til enkel opmærkning også i smalle noter, udskiftelig, opmærkningsmulighed fra 0. Tegningsmål kan derved overføres direkte uden regnefejl. Klapbar og aftagelig beskyttelsehætte beskytter mod personskader.

**Udførelse reklametekst:**

Stabil fod med slebet standflade og smudsnoter. Ergonomisk, komfortabel kunststofkappe med Santoprene®-overflade. Flad, hårdmetalbestykket opmærkningsnål til enkel opmærkning også i smalle noter, udskiftelig. Opmærkningsmulighed fra 0. Tegningsmål kan derved overføres direkte uden regnefejl. Klapbar og aftagelig beskyttelsehætte beskytter mod personskader. Inkl. finindstilling og låseskrue.

**Ekstra lup til optimal aflæsning.** Alle aflæsningsdele er blændingsfrit matforkromet.

**Leveringsomfang:**

Inklusive opmærkningsnål nr. 444010 str. 75.

**Teknisk beskrivelse**

Fejlgrænse	0,08 mm
Nonius	1/50 mm
Fodflade, bredde	110 mm
Kalibrering	E1
Målesøjle-tværsnit	30×12 mm
Ridsehøjde	600 mm
Fodflade, længde	165 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Produkttype	Højdemåler og -ridser

## Services

KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 1000 mm	024630 1000
DAkkS-kalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 1000 mm	024640 1000

## Tilbehør

Reserveridsenål, HM-bestykket Længde 75 mm	444010 75
--	-----------