

Garant**Præcisionshøjderidser med lup, Ridsehøjde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	443450 300
GTIN	4045197889904
Artikelklasse	41F

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil fod med slebet standflade og smudsnoter. Ergonomisk, komfortabel kunststofkappe med Santoprene®-overflade. Parallaxefri aflæsning med fin kontrastrig skalering. **Ekstra lup til optimal aflæsning.** Alle aflæsningsdele er blændingsfrit matforkromet. Inkl. finindstilling og låseskrue. Flad, hårdmetalbestykket opmærkningsnål til enkel opmærkning også i smalle noter, udskiftelig, opmærkningsmulighed fra 0. Tegningsmål kan derved overføres direkte uden regnefejl. Klapbar og aftagelig beskyttelsehætte beskytter mod personskader.

Udførelse reklametekst:

Stabil fod med slebet standflade og smudsnoter. Ergonomisk, komfortabel kunststofkappe med Santoprene®-overflade. Flad, hårdmetalbestykket opmærkningsnål til enkel opmærkning også i smalle noter, udskiftelig. Opmærkningsmulighed fra 0. Tegningsmål kan derved overføres direkte uden regnefejl. Klapbar og aftagelig beskyttelsehætte beskytter mod personskader. Inkl. finindstilling og låseskrue.

Ekstra lup til optimal aflæsning. Alle aflæsningsdele er blændingsfrit matforkromet.

Leveringsomfang:

Inklusive opmærkningsnål nr. 444010 str. 75.

Teknisk beskrivelse

Ridsehøjde	300 mm
Fejlgrænse	0,05 mm
Fodflade, længde	165 mm
Målesøjle-tværsnit	30×12 mm
Nonius	1/50 mm
Fodflade, bredde	110 mm
Kalibrering	E1
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Produkttype	Højdemåler og -ridser

Services

KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 300 mm	024630 300
DAkkS-kalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 300 mm	024640 300

Tilbehør

Reserveridsenål, HM-bestykket Længde 75 mm	444010 75
--	-----------