



Kraftendebetang, Hel længde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	722000 200
GTIN	4003773033172
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC), ekstrem overførsel med lav kraftanvendelse. Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiale:

Vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehardet i flere trin.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	3 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	1 - 6 mm
Hel længde	200 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	3,5 mm
Norm	DIN ISO 5743
Greb	overtrukket med kunststof
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-specialstål
Overflade	kemisk sortfarvet
Hoved	poleret
Produkttype	skærende tang

