

**Garant****Kraft-skævbider, forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	723510 180
GTIN	4045197501615
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftigt hoved, induktivt hærdede skær (ca. 64 HRC), pålagt, spilfrit led.

Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med **Haptoprene**-overflade, der giver et godt greb.

**Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til opgaver under spænding op til 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	180 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,7 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3,8 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2,2 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Højeffektiv kraftskænbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang