



Hydraulisk akku-crimpværktøj, Type: M18HCCT



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt, hydraulisk crimpværktøj, egnet til forarbejdning af kabelsko og forbindere fra 16 mm² til 300 mm².

- **FORCE LOGIC™** hydraulisk 53 kN batteridrevet presseværktøj, presser forbindelser sammen på under 3 sek.
- **Optimal balance** takket være gennemprøvet enhåndsbetjening.
- **In-Line design** og et 350° roterbart hoved – ideelt til arbejde på vanskeligt tilgængelige steder.
- **Kompatibel med ONE KEY™**. Dataoverførsel via Bluetooth muliggør rapportering om enheden.
- **PFM (Predictive Force Monitoring)**. Automatisk tilpasning af presstrykket på forbinderstykket, sikring af det optimale presstryk ved hver presning og visning af fuldt tryk med et grønt lys.
- **Langvarig pålidelighed**. Vedligeholdelsesinterval for hver 30000 presninger.
- **Universalholder** til alle gängse U-presseindsatser.

Leveringsomfang:

Lader M12-18C, kuffert.

Teknisk beskrivelse

Crimptid	< 3 s
Vægt inklusive akku	3,7 kg
Batterispænding	18 V
Akku-kapacitet	2 Ah
Stansekraft	53 kN
maks. tværsnit kobber	300 mm ²
maks. tværsnit aluminium	150 mm ²
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
App-integration	OneKey
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Producentbetegnelse	M18HCCT-201C
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Crimptang elektromekanisk

Tilbehør

Presseværktøjs-indsatsStandard Tværsnit 95 mm ²	078285 95
Presseværktøjs-indsatsStandard Tværsnit 120 mm ²	078285 120
Presseværktøjs-indsatsDIN CU Tværsnit 150 mm ²	078286 150
Presseværktøjs-indsatsDIN CU Tværsnit 240 mm ²	078286 240
Presseværktøjs-indsatsDIN CU Tværsnit 185 mm ²	078286 185
Presseværktøjs-indsatsDIN CU Tværsnit 300 mm ²	078286 300
Presseværktøjs-indsatsDIN CU Tværsnit 16 mm ²	078286 16
Presseværktøjs-indsatsDIN CU Tværsnit 35 mm ²	078286 35
Presseværktøjs-indsatsStandard Tværsnit 70 mm ²	078285 70
Li-Ion system M18B2 Akku-type MB18	073827 MB18
Presseværktøjs-indsatsStandard Tværsnit 240 mm ²	078285 240

Presseværktøjs-indsatsDIN CU Tværsnit 25 mm ²	078286 25
Presseværktøjs-indsatsStandard Tværsnit 16 mm ²	078285 16
Presseværktøjs-indsatsDIN CU Tværsnit 50 mm ²	078286 50
Presseværktøjs-indsatsDIN CU Tværsnit 120 mm ²	078286 120
Presseværktøjs-indsatsStandard Tværsnit 50 mm ²	078285 50
Presseværktøjs-indsatsStandard Tværsnit 35 mm ²	078285 35
Presseværktøjs-indsatsStandard Tværsnit 25 mm ²	078285 25
Presseværktøjs-indsatsStandard Tværsnit 185 mm ²	078285 185
Presseværktøjs-indsatsDIN CU Tværsnit 70 mm ²	078286 70
Presseværktøjs-indsatsStandard Tværsnit 150 mm ²	078285 150
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Presseværktøjs-indsatsStandard Tværsnit 300 mm ²	078285 300
Presseværktøjs-indsatsDIN CU Tværsnit 95 mm ²	078286 95