

Garant**Kraftskævbider, forkromet, med greb, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	723040 160
GTIN	4045197416988
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt hoved med induktionshærdede skær (ca. 64 HRC). Pålagt led. Høj skæreydelse pga. optimal udvekslingsforhold.

Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med **Haptoprene**-overflade, der giver et godt greb.

Anvendelse:

Til alle tråde (lang standtid også ved hård tråd). Klarer høj belastning også ved langvarige, krævende opgaver.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3,4 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,5 mm
Hel længde	160 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Højeffektiv kraftskævbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang