

**Kraft-skævbider, forkromet VDE-dypisoleret, Hel længde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	723535 200
GTIN	4003773018414
Artikelklasse	73F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftigt hoved, induktivt hærdede skær (ca. 64 HRC), pålagt, spilfrit led.

Tang forkromet, greb overtrukket med kunststof, **isolerede**.

**Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til opgaver under spænding op til 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	200 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	3 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	4,2 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	overtrukket med kunststof
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	forkromet
Højeffektiv kraftskævbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang