

## Fladsakseløfteborde, Bæreevne kg / model: 1000/2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919991 1000/2
GTIN	4050939066185
Artikelklasse	08Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stabil saksestiver med en platform af glat stålplade. Til trinløs løftning og sænkning af laster, paletterede varer, gitterbokse og til niveauudligning ved materialebestykning på maskiner. Anvendelse på industrigulv uden grav pga. ekstremt lav konstruktion. Sikker og ufarlig betjening vha. trykknapper med funktionerne op/ned i dødmanskredsløb og nødstop. Overbelastningsbeskyttelse vha. indbygget trykbegrænsningsventil. Optimal sikkerhed ved drift og vedligeholdelse vha. integreret rørbrudsventil og servicestøtter. Type U-form til direkte indkørsel med et køretøj til intern transport.

#### Norm:

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

#### Bemærk:

- **Omgivende temperatur indendørs fra 0 °C til 40 °C.**
- **Før idrifttagning skal montering og el-tilslutninger kontrolleres af en fagmand.**
- **Kontrollér gulvets eksisterende tilstand i forhold til løftebordets samlede vægt.**

### Teknisk beskrivelse

Bredde	1140 mm
Bæreevne	1000 kg
Vægt	235 kg
Konstruktionshøjde C	80 mm

Løftehøjde H	760 mm
Løftetid	18 s
Bredde mellem gavlene	585 mm
Længde L	1450 mm
Netspænding	400 V
Netfrekvens	50 Hz
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Sakseløftebord