



Kraftskævbider, forkromet, med greb, Hel længde: 140mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	723100 140
GTIN	4003773039617
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftigt hoved med induktionshærdede skær (ca. 64 HRC). Pålagt led. Høj skæreydelse pga. optimal udvekslingsforhold.

Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Anvendelse:

Til alle tråde (lang standtid også ved hård tråd). Klarer høj belastning også ved langvarige, krævende opgaver.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	140 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3,1 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	1,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Højeffektiv kraftskænbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang