



Momentforøger i stålkuffert, Maks. udgangskapacitet: 2000Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659975 2000
GTIN	4018754186808
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Mekanisk, håndbetjent momentforøger til kontrolleret skruetilspænding. Forøger og støtter i førsteklasses stål. Med overbelastningssikring til beskyttelse af udvekslingen. **Indgangsdrev** med indvendig firkant til drivværktøj via skralde, T-greb, momentnøgle. Betjeningen af momentnøglen er praktisk, så den maksimale belastning af udstyret og tilspændingsmomentet for skruen kan kontrolleres. **Udgangsdrev** med udvendig firkant til fastgørelse af toppe (anvend primært maskinskruestik som følge af det høje moment). Præcise planetgear garanterer en præcis momentoverførsel med en nøjagtighed på lang sigt på $\pm 5\%$. Leveres i stålkuffert.

Fordel:

Momentforøger muliggør overførsel af høje momenter ved korte momentarme.

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Drivfirkant	1 tommer
Returspærring	ja
Overbelastningssikring	ja
Anbefalet momentnøgle/tilspændingsområde	200 Nm
Gearudveksling	16:1

Momentudveksling/ effektiv kraftforstærkning	1:12,5
Ø D	95 mm
Antal støtteanordninger (reaktionsplader)	1
Maks. udgangskapacitet	2000 Nm
Maks. indgangskapacitet	160 Nm
Vægt	7 kg
Længde L	330 mm
Højde H	161 mm
Måleværktøj	Mekanisk
Målenøjagtighed	5 %
Serie	MULTIPOWER MP300
Produkttype	Momentnøgle