



Momentforøger i stålkuffert, Maks. udgangskapacitet: 3000Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659975 3000
GTIN	4018754186815
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Mekanisk, håndbetjent momentforøger til kontrolleret skruetilspænding. Forøger og støtter i førsteklasses stål. Med overbelastningssikring til beskyttelse af udvekslingen. **Indgangsdrev** med indvendig firkant til drivværktøj via skralde, T-greb, momentnøgle. Betjeningen af momentnøglen er praktisk, så den maksimale belastning af udstyret og tilspændingsmomentet for skruen kan kontrolleres. **Udgangsdrev** med udvendig firkant til fastgørelse af toppe (anvend primært maskinskruestik som følge af det høje moment). Præcise planetgear garanterer en præcis momentoverførsel med en nøjagtighed på lang sigt på $\pm 5\%$. Leveres i stålkuffert.

Fordel:

Momentforøger muliggør overførsel af høje momenter ved korte momentarme.

Teknisk beskrivelse

Ø D	95 mm
Drivfirkant	1 tommer
Antal støtteanordninger (reaktionsplader)	1
Maks. indgangskapacitet	240 Nm
Gearudveksling	16:1
Drivfirkant	3/4 tommer

Maks. udgangskapacitet	3000 Nm
Overbelastningssikring	ja
Anbefalet momentnøgle/tilspændingsområde	300 Nm
Vægt	7 kg
Momentudveksling/ effektiv kraftforstærkning	1:12,5
Returspærring	ja
Længde L	330 mm
Højde H	161 mm
Måleværktøj	Mekanisk
Målenøjagtighed	5 %
Serie	MULTIPOWER MP300
Produkttype	Momentnøgle