

Garant**Flapskive fiber/ lærred, Ø 125 mm, Kornstørrelsessammenligning: 80MED****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566335 80MED
GTIN	4045197890399
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Flapskive med en kombination af flappet **slibestof (A)** i korn 80 og **slibefilt (middel)**. **Stor slibeeffekt** og ensartet **overfladefinish** i et arbejdsstrin.

Anvendelse:

WIG-svejsesømbearbejdning, flade- og konturslibning, afgratningsarbejde. Anbefalet omdrejningstal 6500 min⁻¹.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	125 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	skrå
Kornstørrelsessammenligning	80
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	INOX

Maks. omfangshastighed	80 m/s
Anbefalet omdrejningstal	6500 min ⁻¹
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		