



## Kraftskævbider poleret, med åbningsfjeder, Hel længde: 160mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	725230 160
GTIN	4003773065111
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftigt hoved med ekstra induktionshærdede skær (ca. 64 HRC). Pålagt led. **Med åbningsfjeder, der kan aktiveres og deaktiveres.**

Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb med flerkomponentovertræk. Høj skæreydelse takket være optimalt udvekslingsforhold.

#### Norm:

**DIN ISO 5749**

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

### Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,5 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2 mm
Hel længde	160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3,4 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	kraftigt grebsovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	kemisk sortfarvet, hoved poleret

Højeffektiv kraftskænbider	nej
med aktiverbar returfeder	ja
Produkttype	skærende tang