

**Burrelæssliberondel (CER) Hookit 775L Flere huller, Ø 125 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567791 120
GTIN	30051125868236
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med **stabil filmholder**. Støvafvisende belægning forhindrer tidlig tilstopning.

**Fordel:**

- **Mere ensartet slibebillede på grund af fremragende kornstøtte.**
- **Forbedret rivestyrke ved kantbelastning.**

**Anvendelse:**

Til tør og våd anvendelse på træ, lak, metal og kunstofoverflader.

Præcisionsslibekorn **Cubitron™ II** med fordel på store flader (pladebearbejdning) på grund af **hurtigere materialefjernelse** og **mere ensartet overfladefinish**.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	120
Producentbetegnelse	Hookit 775L
Skive-Ø	125 mm
Serie	775L

Slibemiddel	Cubitron™ II
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 123 mm	567990 123
---	------------