

**Skævbider ERGO™, forkromet, Hel længde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	725240 125
GTIN	7314150106547
Artikelklasse	730

Beskrivelse**Udførelse:**

Tang, forkromet. **Progressivt slebne skær** og endvidere induktionshærdede (ca. 62 HRC). Med kraftig skærefas tæt på leddet til hårde materialer og en fin skærefas på spidserne af hensyn til et optimalt snit i bløde materialer. Kraftige grebsovertræk med **deaktiverbar og aktiverbar åbningsfjeder**.

Norm:**DIN ISO 5749****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	1,6 mm
Hel længde	125 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	kraftigt ERGO® grebsovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Højeffektiv kraftskævbider	nej
med aktiverbar returfjeder	ja

Produkttype

skærende tang