


LINDSTRÖM

Elektronikskævbider, udkelede kæber, spidst hoved, KW, Hel længde: 135mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726060 135
GTIN	7314150103119
Artikelklasse	73M

Beskrivelse**Udførelse:**

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 – 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart præcisionsskruet sikrer minimal rivning og optimal aksial skærretning. **ESD-egnet**, ergonomisk **2K**-greb.

Den patenterede returfeder nedsætter modstanden, når tangen lukkes. Dermed bruges kraften på snittet.

Materiale:

High-performance-kuglelejestål, sænksmedet, bruneret.

Teknisk beskrivelse

Skæreydelse: Koppertråd op til Ø	0,1 - 0,8 mm
Hovedbredde	10,5 mm
Hel længde	135 mm
Skærlængde	10 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Uden facet
Materiale	High performance-kuglelejestål
Hovedform	spids
Greb	2K-grebsovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 – 65 HRC)
Overflade	sort bruneret
Produktnavnsegenskab	KW
med returfeder	ja
indstilleligt præcisionsskrueled	ja
Produkttype	skærende tang