

Løvsavbue (uden savklinge)



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	581300
GTIN	4010124490300
Artikelklasse	58Z

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil, lakeret bøjle i 13 mm stålør. Skæredybde 320 mm. Spændebakker med vingemøtrikker; lakeret trægreb.

Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsav indeni for metalbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Grebsmateriale	Træ
uden savklinge	ja
Skæredybde	320 mm
Produkttype	Løvsavbue

Tilbehør

Løvsavklingesortiment, 22 dele til træ / metal i etui

581320