



Håndsavklinge, enkeltsidet Bimetal



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	582970
GTIN	4045197292599
Artikelklasse	52S

Beskrivelse

Udførelse:

High-performance-savklinge med optimal skæreydelse og standtid. I **bimetal** = tænder i HSS, hærdet, ryg i ultrafleksibelt fjederstål. **Kan ikke gå i stykker – sikkerhed på arbejdspladsen!**

Anvendelse:

Til alle emner.

Klingelængde: 300 mm

Tænder pr. tomme: 24

Teknisk beskrivelse

Tænder pr. tomme	24
Klingelængde	300 mm
Produkttype	Buesavklinge