



## Skovsav med krydsslibning, fast greb tænder på begge sider



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	581750
GTIN	7311518285586
Artikelklasse	58Z

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med krydsslibning på begge sider, klingetykkelse kun 0,5 mm.

**Anvendelse:**

Til fine (17 tænder pr. tomme) og middelgrove snit (progressiv 6 – 8,5 tænder pr. tomme), plansnit i alle former for træ.

### Teknisk beskrivelse

Tandudførelse	Krydsslibning
Tænder pr. tomme	6 – 8,5 / 17
Klingetykkelse	0,5 mm
Klingelængde	240 mm
Produkttype	Træksav