

Garant**Trærundsavsklinge, vekselfortanding fin, Klinge-Ø D: 216mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584055 216
GTIN	4045197220813
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning. Med negativ spånvinkel.

Anvendelse:

Til rundsav, pladesav, pendulsav samt kap- og geringsav.

Model KW til **plader, ædelfineret og tosidet med kunststofbelægning samt overfladebehandlede emner** med store krav til skæreresultatet.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Klinge-Ø D	216 mm
Antal tænder	60
Borings-Ø	30 mm
Skærebredde B	2,8 mm

Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/7/42 mm
Produkttype	Rundsavklinge