

**Garant****Trærundsavsklinge, vekselfortanding middel, Klinge-Ø D: 216mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584035 216
GTIN	4045197220752
Artikelklasse	51S

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Forsynet med hårdmetal**, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning. Med negativ spånvinkel.

**Anvendelse:**

Til rundsage, pladesage, pendulsage samt kap- og geringsssage.

Model UW til **plader, fineret eller med ensidet kunststofbelægning**, finer pakkevis på langs, hardboard og træfiber.

**Bemærk:**

**Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.**

**Teknisk beskrivelse**

Klinge-Ø D	216 mm
Antal tænder	48
Borings-Ø	30 mm
Skærebredde B	2,8 mm

Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/7/42 mm
Produkttype	Rundsavklinge