

**Garant****Rundsavsklinge, metal, vekselfortanding med affasning universal, Klinge-Ø D: 216mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584095 216
GTIN	4045197220943
Artikelklasse	51S

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Forsynet med hårdmetal**, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

**Anvendelse:**

Til rundsav, pladesav, pendulsav samt kap- og geringsav.

**Universal**-rundsavsklinge til savning af **forskellige emner** som for eksempel **flad- og vinkeljern**, aluminium og andre jernfrie metaller. Flade tænder med affasning op til Ø 250 mm, veksel-tænder med affasning fra Ø 300 mm.

**Bemærk:**

**Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.**

**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder	54
Borings-Ø	30 mm
Klinge-Ø D	216 mm

Skærebredde B	2,2 mm
Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/7/42 mm
Produkttype	Rundsavklinge