

GECHTER**Manuel knæledspresse, Type: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086760 5
GTIN	2050001743923
Artikelklasse	08V

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil og hul enhed i støbegods med stor standflade. Fod med 4 boringer til fastgørelse på filebænk etc. Slidserne i presseværktøjet løber frit i en prismeføring og kan justeres i højden. Derudover kan presseafstanden (støderafstanden) indstilles i den ønskede højde med en stilleskrue. I bordet sidder 10 mm T-noter til fastgørelse af opspændingselementer.

Anvendelse:

Til arbejde med prægning, nitter, muffe og stansning samt bukning, trykning og indpresning.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Manuelle håndpresser med luftunderstøttelse under nr. 086761 i onlineshoppen kan leveres.

Trykeffekt ved vandring, kort: 14 kN

Slaglængde, lang: 0 - 40 mm

Udladning: 90 mm

Monteringshøjde: 70 - 195 mm

Holderboring i støder: 10 H 7 mm

Bordets bredde: 180 mm

Teknisk beskrivelse

Grundareal, bredde	180 mm
Slaglængde, lang	0 - 40 mm
Vægt	20 kg
Holderboring i støder	10 H 7 mm
Udladning	90 mm
Højde uden håndtag	420 mm
Grundareal, dybde	240 mm
T-not iht. DIN 650	1 stk. str. 10
Trykeffekt ved vandring, kort	14 kN
Type	5
Bord, dybde	110 mm
Bordets bredde	180 mm
Monteringshøjde	70 - 195 mm
Produkttype	Knæledspresse