

Garant**Værktøjsvogn med 6 skuffer, Antal skuffer: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

914510 6

GTIN

4045197892072

Artikelklasse

9GT

Beskrivelse**Udførelse:**

Værkstedsvognens stabile kabinet i pladestål er forsynet med huller i sidevæggene til ophæng af tilbehør. Skufferne er indvendigt udstyret med glidelister til underopdeling af skufferne. Skufferne åbnes ved hjælp af et låsegreb, der er integreret i gribelisten. Skufferne kan låses centralt med **stiftcylinderlås**. Med hjul med rullelejer (2 drejelige hjul med hjulbremse, 2 faste hjul).

Stålhylde med X-ABS-indlæg.

Solidt ergonomisk greb i glasfiberarmeret PP.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Leveringsomfang:

Inklusive opdelingselementer. 4 skilleplader til 60 mm skuffer, 3 skilleplader til 120 mm skuffer.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Teknisk beskrivelse

Vægt

45 kg

Bredde	660 mm
Skuffer, nyttedybde	300 mm
Antal skuffer	6
Højde	950 mm
Dybde	380 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	30 kg
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	75 %
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Værkstedsvogn

Tilbehør

Låsebeslag 225-010-43 uden låseindsats	914208
--	--------