

## Gevindtolerancedorn EG 6H mod., Gevind: EG-M16



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486180 EG-M16
GTIN	2050001919229
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Gevindlære til kontrol af indsatsgevind (EG) til trådgevindindsatser. Den første slebne gevindgang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 - 2299. **Go- og nogo-side på et greb (DIN 2240, del 1, form R).** Nogo-side markeret med rødt.

#### Anvendelse:

Til metriske ISO-gevind, indsatsgevind (EG), højre DIN 8140-2.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

### Teknisk beskrivelse

Gevind	EG M16
Gevindstigning	2 mm
Norm	DIN 8140
Gevindtype	EG-M
Læretype	Nogo-lærer
Læretype	Go-lærer
Kalibrering	L10
Produkttype	Gevind-tolerancedorn

### Services

DAkS-kalibreringGevindtolerancedorn maks. Ø 90 mm	028590 90
KalibreringGevindtolerancedorn maks. Ø 20 mm	028550 20