



## Startermotornøgle, Nøglestørrelse: 10X12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	618000 10X12
GTIN	4018754022038
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet ringnøgle, der er buet. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Vrideresistent dobbelt-T-profilskaft. Med **AS-Drive**-profil.

#### Anvendelse:

Specielt til arbejde med motorblokken, f.eks. montering af karburator, dynamo osv. samt alle steder, hvor skruer og møtrikker er vanskelige at nå med normale ringnøgler.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade (ingen skarpe kanter).

### Teknisk beskrivelse

Ring-Ø D <sub>1</sub>	16,5 mm
Nøglelængde	150 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	12 mm
Ring-Ø D <sub>2</sub>	19,5 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	10 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Hovedhøjde h	6,5 mm
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel

Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
AS-Drive på ringside	ja
Bueform	ja
Produkttype	Skruenøgle