

**HM-savklinge, Ø 150×20 mm, Antal tænder: 34****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078206 34
GTIN	45242510283
Artikelklasse	07A

Beskrivelse**Anvendelse:**

Egnet til metalmateriale

Passer til :

Akku-metalrundsav 078207 M18FMCS.

Borings-Ø: 20 mm

Antal tænder: 34

Teknisk beskrivelse

Klinge-Ø D	140 mm
Borings-Ø	20 mm
Antal tænder	34