



## Præcisions-planslibeskiver Dia.×T×H (mm), 300×50×127



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	591446
GTIN	9003176644123
Artikelklasse	53Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Højeffektive fladslibeskiver med ultraporøst bindingssystem af hensyn til reduceret termisk belastning og minimal afretterdiamantslitage.

- **Kan anvendes universalt inden for pendulslibning og skal derfor have skiftet skiver væsentligt sjældnere i den daglige drift.**
- **Anvendelse på alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Køling med emulsion påkrævet, sørg altid for en god kølesmøring ved langspånende materialer.**

Specialkorund til bearbejdning **højtlegeret, hærdet værktøjs- og indsætningsstål, Stellite og hårdt støbegods**. Specielt ved hårde materialer giver specifikationen i korn 80 optimale resultater på grund af bedre indtrængning i materialet.

#### Specifikation:

**97A801H8AV237-steel high alloyed.**

#### Bemærk:

Profilfladslibeskiver kan leveres på forespørgsel.

Form: 1

Form: 1

## Teknisk beskrivelse

Slibemetoder	Fladslibning
Slibemiddel	Specialkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	97A801H8AV237-steel high alloyed
Form	1
Skive-Ø D	300 mm
Skivebredde, D	50 mm
Produktnavnsegenskab	300x50x127
Borings-Ø H	127 mm
Produkttype	Planslibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		