



Dobbeltringnøgle, lige, til Torx®-skruer, Torx®-profil: E10XE12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	619400 E10XE12
GTIN	4018754022359
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet, lige form. Flade hoveder og tynde ringe til vanskeligt tilgængelige steder. Dobbelt-T-profilskaft.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelfor-kromning.

Nøglelængde L: 149,5 mm

maks. ring-Ø D₁ maks.: 13,7 mm

maks. ting-Ø D₂ maks.: 15,7 mm

maks. ringhøjde h_{1 maks.}: 6,5 mm

maks. ringhøjde h_{2 maks.}: 7,5 mm

Teknisk beskrivelse

Torx®-profil ₂	E12
maks. ring-Ø D ₁ maks.	13,7 mm
maks. ringhøjde h _{2 maks.}	7,5 mm
Nøglelængde L	149,5 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	15,7 mm
maks. ringhøjde h _{1 maks.}	6,5 mm
Torx®-profil ₁	E10
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Produkttype	Skruenøgle

