



## Dobbeltringnøgle, lige, til Torx®-skruer, Torx®-profil: E20XE24



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	619400 E20XE24
GTIN	4018754022373
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet, lige form. Flade hoveder og tynde ringe til vanskeligt tilgængelige steder. Dobbelt-T-profilskaft.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelfor-kromning.

Nøglelængde L: 227 mm

maks. ring-Ø  $D_1$  maks.: 24,7 mm

maks. ting-Ø  $D_2$  maks.: 29,2 mm

maks. ringhøjde  $h_{1\text{ maks.}}$ : 10,5 mm

maks. ringhøjde  $h_{2\text{ maks.}}$ : 12,5 mm

### Teknisk beskrivelse

maks. ringhøjde $h_{2\text{ maks.}}$	12,5 mm
maks. ting-Ø $D_2$ maks.	29,2 mm
Nøglelængde L	227 mm
Torx®-profil $_1$	E20
Torx®-profil $_2$	E24
maks. ringhøjde $h_{1\text{ maks.}}$	10,5 mm
maks. ring-Ø $D_1$ maks.	24,7 mm
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Produkttype	Skruenøgle

