

**CBN-tallerken-slibeskiver Dia.×T×H (mm), 100×21×20, Type: B126****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	597410 B126
GTIN	9003176005566
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsslibeskiver med **CBN-slibemiddelbelægning** i kunstharpiksbinding til høj standtid ved ensartet høj slibeydelse. Sandwich-bæreenhedssystemet i aluminiumskompositmaterialer sikrer en høj vibrationsdæmpning og dermed rolig slibning med konstante sliberesultater og samtidig høj overfladekvalitet. Til fin overfladekvalitet ved god fremdrift i arbejdet.

Specifikation: B126C75B AMIGO-HSS.

Anvendelse:

Til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af højtlegeret (HSS-)værktøjs- og indsætningsstål, Stellite.

Teknisk beskrivelse

Korn	B126
Specifikation	B126C75B AMIGO-HSS.
Slibemiddelforkortelse	CBN
Slibemetoder	Værktøjsslibning

Slibemiddel	kubisk bornitrid
Form	12C2F
Skive-Ø D	100 mm
Skivebredde, D	21 mm
Produktnavnsegenskab	100×21×20
Slibebelægning, bredde W, endeside	5 mm
Slibebelægning, højde, X	4 mm
Slibebelægning, bredde, U	5 mm
Produkttype	Slibetallerken

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		