

HOLEX**Endoskopsonde, fleksibel, Ø 5,5 mm, Sondelængde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	492937 1000
GTIN	4045197894540
Artikelklasse	42L

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust, vandtæt sondehoved (IP67) i rustfrit stål med hvide LED'er, der kan dæmpes. Synsvinkel 0°.

Sonde er særlig modstandsdygtig takket være metalflettet beskyttelsesslange i hele længden. Især egnet til skarpkantede støbte dele. Meget fleksibel. Billedåbningsvinkel 90°.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Perfekt til inspektion i vanskeligt tilgængelige rum, f.eks. **Automotive:** Motor, gearkasse, tank, karosseri, instrumentbræt, sagkyndig. **Luftfart:** Drivværk, turbiner, ledningssystemer.

Byggeri: Vurdering af boligmasse, vandskader, skadedyrsangreb. **Rørlægning:** Svejsesamlinger, opsporing af fremmedlegemer, lækager. **Hydrauliksystemer:** Cylindre, lækager. **Varme, sanitet, klima:** Ovne, kaminer, varmekedler, klimaanlæg, kloaksystemer. **Skadedyrsangreb:** Bistader, hvepseboer, fuglereeder, insektgange. **Politi, told:** Køretøjskontrol, varekontrol.

Passer til:

Alle endoskopudførelser nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Bemærk:

Andre sondetyper (op til 30 m) med andre sondehoved-Ø og blikretninger på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kameraopløsning	640×480 px
Produktnavnsegenskab	Ø 5,5 mm
Produkttype	Sonde

