



Diamant-afretter med MK1-holder, Diamantvægt: 0,7kt



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	599720 0,7
GTIN	9003173163542
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse

Udførelse:

Standard-slibeskiveafretter til alle maskiner med egnet holder. Afretterne er dimensioneret som **envejs**-afrettere, der skal udskiftes helt, når slidgrænsen er nået. (Genmontering er ikke muligt). Med nøgleflade til nem afmontering. Envejs-**enkorns**diamant-afretter.

Anvendelse:

Til præcis afretning og efterslibning af slibeskiver til (gen-)fremstilling af en defineret slibeværktøjstilstand (rund- og planløb, slibeskiveprofil, overfladestruktur, slibning). Sørg for tilstrækkelig kølesmøring ved enkelt emnefremstilling eller lille seriefremstilling. Kort opspænding (fri længde < 2×D) forebygger svingningsproblemer. Til lige, **let konkave og konvekse** slibeskiveprofiler til ekstern rundslibning, fladslibning, **intern rundslibning og slibning uden spids**. Vær altid opmærksom på den relevante monteringsposition (hældning 3° til 15° til slibeskivens centrum for begge akseretninger). For at sikre en ensartet slitage på afretteren skal du med jævne mellemrum dreje holderen 90°.

Teknisk beskrivelse

Afrettertype	Enkeltkorn
Samlet længde L	49 mm
Diamantvægt	0,7 kt
Til slibeskivemål	Ø250×50–Ø400×35 mm
Hoved-Ø D ₂	12,4 mm
Slibemiddelforkortelse	D
Produkttype	Håndafrettere

