

Garant**TCGW 110202, BU7220, Skærkantudførelse: G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265445 G
GTIN	4045197895646
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Udførelse:**

3 skærs-bestykning.

Type: BU7220

Skærkantudførelse: G

Skæredybde a_p : 0,03 - 0,12 mmTilspænding f : 0,04 - 0,12 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 160 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærkantudførelse	G
Type	BU7220
Tilspænding f	0,04 - 0,12 mm/o
Skæremateriale	CBN

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 160 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,03 - 0,12 mm
Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCGW 110202
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	BU7220
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
tør	egnet		