



## Højeffektiv kraftskævbider TwinForce®, poleret med grebsovertræk, Hel længde: 180mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	723180 180
GTIN	4003773074779
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftigt hoved, induktionshærdede skær (ca. 64 HRC), pålagt led med excentrisk dobbeltledskonstruktion.

Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret, greb med flerkomponentovertræk.

#### Fordel:

**Suveræn kraftskævbider med 50% lavere kraftbehov** sammenlignet med traditionelle kraftskævbidere i samme størrelse. Ekstra skæreevne nedsætter kraftbehovet.

#### Norm:

**DIN ISO 5749**

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	180 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	5,5 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	3,2 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	3 mm
Producentbetegnelse	TwinForce
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret
Højeffektiv kraftskævbider	ja
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang